

**Ploščati magnet Z vponko, Neodim, Velikost držala: E1066/NEO****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085975 E1066/NEO
GTIN	5012095617716
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.

Uporaba:

Idealno za pritrditev in obešanje vrvi, žic in kablov itd.

Tehnični opis

Ø	28 mm
Nazivna sila držanja	200 N
Maksimalna temperaturna odpornost	80 °C
Višina	14 mm
Masa	30 g
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

