



Škatla garniture standardnih vijačnih priključkov, Velikost držala: SET1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	P08024 SET1
GTIN	4047322217460
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Škatla garniture stružnih delov iz medenine, delovni tlak maks. 25 barov, delovna temperatura maks. 150 °C.

Priročna, robustna in kakovostna škatla garniture iz umetne mase z najpogostejšimi tulci, objemkami, dvojnimi nastavki, reducirnimi nastavki, zapiralnimi vijaki in protimaticami iz našega programa stružnih delov iz medenine. Skupaj je pregledno predstavljenih 35 različnih vrst majhnih delov v 21 škatlah iz umetne mase. Vložke je mogoče odstraniti in jih posamično postaviti v škatlo. Vsi vložki so označeni s številkami artiklov vsebovanih delov.

Vsebina:

30 cevni nastavkov za privijanje: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13
 38 dvojni nastavkov: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4
 19 reducirni nastavkov G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.
 18 objemk G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220
 Zaporni vijaki G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2
 15 dvojni cevni tulcevi 6, 9, 13 mm
 20 protimatic G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21
 Lepilo za navoje 10ml
 1 tesnilni trak iz PTFE

Tehnični opis

Material

medenina