

Garant**Garnitura rezil HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 34-Xmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	231630 34-X
GTIN	4062406635848
Razred artikla	20N

Opis**Izvedba:**

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju $\leq 20 \mu\text{m}$. Za izvrtine do točnosti IT9.

Napotek:

Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5×D.
Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa. Dobavni rok:
10 delovnih tednov
Minimalna količina naročanja: 3-delno
Posebna izdelava po naročilu stranke:
Možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče.

Tehnični opis

za osnovni element velikosti	34 mm
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki	0,55 mm/v
Prevleka	neprevlečeni
Serija	HiPer-Drill

Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Ø območja	34 - 34,99 mm
Kot konice	135 stopinj
Zvrst	HU7810
Rezalni material	Karbidna trdina
Polstandardno	da
Število rezil Z	2
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	200 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	150 m/min	N
CuZn	primerno	180 m/min	N
mokro maks.	primerno		