

**KÄRCHER****Čistilni stroj za tla, Tip: BR4522CBP****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078002 BR4522CBP
GTIN	4054278440064
Razred artikla	07C

**Opis****Izvedba:**

Izjemno primerno pri velikih, močno prekinjenih površinah; zelo okreten čistilni stroj za tla z baterijskim napajanjem BR 45/22 Bp Pack. Z vrtljivo glavo valjčne ščetke in tehnologijo KART. Ročno voden stroj za čiščenje tal za številne načine uporabe in različne velikosti površin. Na izbiro kot izvedba z omrežnim ali baterijskim napajanjem. Visoka produktivnost in varčnost pri porabi.

**Tehnični opis**

Maks. površinska zmogljivost	1800 m <sup>2</sup> /h
Delovna širina ščetk	450 mm
Masa vključno s priborom	51,7 kg
Dolžina	970 mm
Prostornina rezervoarja za svežo vodo	22 l
Min. sila pritiskanja ščetk	100 - 150 g/cm <sup>3</sup>
Število vrtljajev ščetk	750 - 1000 min <sup>-1</sup>

Prostornina rezervoarja za umazano vodo	22 l
Poraba moči	550 W
Širina	550 mm
Višina	1115 mm
Delovna širina sesanja	500 mm
Napetost akumulatorja	25,2 V
Kapaciteta akumulatorja	42 Ah
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Naprava za čiščenjem tal