



LED-namizna svetilka, Velikost držala: 10



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 081408 10 |
| GTIN | 4260131239168 |
| Razred artikla | 08C |

Opis

Izvedba:

Inovativna namizna svetilka „Comet“ s krmiljenjem z gibi na glavi svetilke za vklop in izklop ter zatemnilno funkcijo. S krmiljenjem z gibi lahko prek drugega senzorja po potrebi spreminjate tudi barvno temperaturo. Oba senzorja se odzoveta, ko pod njima pridržite roko. Vitko in elegantno, srebrno eloksirano aluminijasto ohišje v povezavi s klasičnim črnim, s tkanino prevlečenim gibljivim vratom poskrbi, da se svetilka odlično ujema s sodobnim pisarniškim pohištvo.

- **Stabilna namizna noga.**
- **Enakomerna, homogena osvetlitev 120° z majhnim odsevom.**
- **Možnost spreminjanja barve svetlobe od hladne bele do tople bele prek senzorja na glavi svetilke.**
- **Brezstopenjska zatemnitev, prav tako prek krmiljenja z gibi na glavi svetilke.**
- **Brez bleščanja in migetanja.**

Tehnični opis

| | |
|--------------------|---------------|
| Sijalke | LED-svetilka |
| Barvna temperatura | 2700 - 5500 K |
| Svetilnost | 10 W |

| | |
|------------------------|--|
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Barva svetlobe | hladna bela |
| Barva svetlobe | topla bela |
| Barva svetlobe | nevtralno bela |
| Celotna višina | 900 mm |
| Svetlobni tok | 960 lm |
| Širina glave svetilke | 30 mm |
| Globina glave svetilke | 210 mm |
| Višina glave svetilke | 10 mm |
| Vrsta izdelka | Namizna svetilka/ svetilka za delovno mesto |