



## LED-svetilka za delovno mesto Upravljanje z gibi, Velikost držala: 10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081409 10
GTIN	4260131239366
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

Inovativna svetilka za delovno mesto **s krmiljenjem z gibi** na glavi svetilke za vklop in izklop ter zatemnilno funkcijo. Barvno temperaturo lahko po potrebi spremenite. Svetilka se lahko uporablja na različnih področjih uporabe.

- **Močna magnetna noga.**
- **Enakomerna, homogena osvetlitev 120° z majhnim odsevom.**
- **Brez bleščanja in migetanja.**
- **Možnost spreminjanja barve svetlobe od hladne bele do tople bele prek senzorja na glavi svetilke.**

#### Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vključno z omrežnim napajalnikom 250 V.

#### Napotek:

Primerne pritrdilne sponke in magnetna držala najdete pod art. 081418/081419.

### Tehnični opis

Svetilnost	10 W
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Globina glave svetilke	210 mm
Ø magnetne noge	66 mm
Masa	760 g
Višina glave svetilke	10 mm
Širina glave svetilke	30 mm
Barvna temperatura	2700 - 5500 K
Celotna višina	750 mm
Svetlobni tok	960 lm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Namizna svetilka/ svetilka za delovno mesto