

HOLEX**Digitalno pomično merilo HCT s funkcijo Bluetooth, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412790 300
GTIN	4062406629458
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično merilo s funkcijo **Bluetooth 5.0**. Dobro čitljiv LCD-zaslon. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Površina za dober oprijem. Merilne površine so fino lepene. Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS. Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID). Programirljivi samodejni izklop in programirljiv samodejni preklop v način MIROVANJA prek aplikacije HCT. brez merilnika globine.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,0005 col
Serija	HCT
Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje	0 - 300 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Aplikacija HCT za Windows

Standard	ISO 13385
Dolžina konic	65 mm
Z globinskim omejevalnikom	ne
Tip baterij	Gumbasta baterija
Preklop odčitavanja	mm / cole
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 art. CR2032
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Vijak za držalo za merilnik globine	412236