

HOLEX**Digitalno pomično merilo HCT s funkcijo Bluetooth, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412790 200
GTIN	4062406629441
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično merilo s funkcijo **Bluetooth 5.0**. Dobro čitljiv LCD-zaslon. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Površina za dober oprijem. Merilne površine so fino lepene. Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS. Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID). Programirljivi samodejni izklop in programirljiv samodejni preklop v način MIROVANJA prek aplikacije HCT.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 200 mm
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Aplikacija HCT za Windows
Število vključenih baterij	1
Standard	ISO 13385
Dolžina konic	50 mm
Serija	HCT
Odčitavanje	0,01 mm

Napajanje	Baterijsko napajanje
Z globinskim omejevalnikom	da
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,0005 col
Tip baterij	Gumbasta baterija
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 art. CR2032
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Preklop odčitavanja	mm / col
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Vijak za držalo za merilnik globine	412236