

HOLEX**Digitalno globinsko pomično merilo HCT s funkcijo Bluetooth, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418743 150
GTIN	4062406629472
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku. Merilne površine so fino lepane. Bluetooth 5.0. Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools), ba voljo brezplačno za Android in iOS, ter z aplikacijo HCT za Windows. Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Število vključenih baterij	1
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Dolžina mostička	100 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Aplikacija HCT za Windows
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno območje	0 - 150 mm

Presek merilne letve	16×4 mm
Serija	HCT
Tip baterij	Gumbasta baterija
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	A1
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Preklop odčitavanja	mm / col
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Vijak za držalo za merilnik globine	412236
-------------------------------------	--------