

**Ploski lončasti magnet z zaščitno ploščo, AlNiCo, Ø: 38mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085944 38
GTIN	4045197372857
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

- Ploščati magnet za zaščito vtisnjen v jeklen plašč.
- Pritrditev magneta od spodaj skozi poglobljeno izvrtino.
- Magnetni material je temperaturno obstojen do največ 550 °C (vel. 19 do 100 °C).

Uporaba:

Izdelava naprav.

Tehnični opis

Ø	38,1 mm
Ø pritrdilne izvrtine	5,2 mm
Površina materiala	Jeklo
Višina	10,35 mm
Nazivna sila držanja	130 N
Maksimalna temperaturna odpornost	550 °C
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Lončasti magnet

