

**Garant****Stabilizator nožev za notranje struženje 7×D midi, Velikost držala: 10R****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319468 10R
GTIN	4062406641900
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

**Prednosti:**

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

**Primerno za:**

Vsi običajni noži za notranje struženje.

**Napotek:**

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine eShop ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.

Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 10×D.

**Tehnični opis**

Radij R	1,2 mm
Vpenjalni $\varnothing D_1$	10 mm
Dolžina držala $L_s$	53 mm
Celotna dolžina $L_2$	129 mm
Prevesna dolžina $L_1$	70 mm
Smer rezanja	desno
C	1 mm

Osni zamik Z	11 mm
Ø držala D <sub>2</sub>	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Globina notranjega struženja do	7×D
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Stabilizator nožev za notranje struženje