

Garant**Stabilizator nožev za notranje struženje 7×D midi, Velikost držala: 10L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319468 10L
GTIN	4062406642419
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Napotek:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine eShop ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.

Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 10×D.

Tehnični opis

Vpenjalni $\varnothing D_1$	10 mm
Celotna dolžina L_2	129 mm
\varnothing držala D_2	32 mm
Osni zamik Z	11 mm
Prevesna dolžina L_1	70 mm
Smer rezanja	desno
Radij R	1,2 mm

Ø D ₃	40 mm
C	1 mm
Dolžina držala L _s	53 mm
Globina notranjega struženja do	7×D
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Stabilizator nožev za notranje struženje