

Garant**Stabilizator nožev za notranje struženje 7×D maxi, Velikost držala: 20R****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319469 20R
GTIN	4062406642525
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Napotek:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine eShop ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.

Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 10×D.

Tehnični opis

C	1,5 mm
Smer rezanja	desno
Radij R	1,2 mm
Ø D ₃	40 mm
Dolžina držala L _s	60 mm
Ø držala D ₂	32 mm
Osni zamik Z	20 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	20 mm
Celotna dolžina L_2	206 mm
Prevesna dolžina L_1	140 mm
Globina notranjega struženja do	$7 \times D$
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Stabilizator nožev za notranje struženje