

Garant**Stabilizator nožev za notranje struženje 7×D maxi, Velikost držala: 10R****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319469 10R
GTIN	4062406642464
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Napotek:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine eShop ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.

Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 10×D.

Tehnični opis

Radij R	1,2 mm
C	1 mm
Osni zamik Z	14 mm
Prevesna dolžina L ₁	70 mm
Ø držala D ₂	32 mm
Celotna dolžina L ₂	129 mm
Dolžina držala L _s	53 mm

Smer rezanja	desno
Ø D ₃	40 mm
Vpenjalni Ø D ₁	10 mm
Globina notranjega struženja do	7×D
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Stabilizator nožev za notranje struženje