



## Akumulatorski udarni vrtni vijak, Velikost držala: GSB1855



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	P07113 GSB1855
GTIN	4059952608358
Razred artikla	03B

### Opis

#### Izvedba:

- Do popolnosti opremljeni za vsako uporabo: orodje, akumulatorji, polnilnik akumulatorjev in 100-delni pribor Pick&Click v kovčku L-BOXX.
- Akumulatorski vijak z motorjem brez ščetk. Robustna, obstojna in z EC-motorjem optimizirana 13-mm kovinska vrtna glava Röhm ter 2-stopenjsko gonilo v celoti iz karbidne trdine za idealen prenos sile pri vrtnju in vijačenju.
- Ergonomsko oblikovano in modularno. Združljivo s kovčkom L-BOXX in integriranim predalom za pribor v pokrovu za garniture Pick&Click.

#### Obseg dobave:

1× akumulatorski udarni vrtni vijak GSR 18V-55, 2× akumulator 5,0 Ah, 1× polnilnik akumulatorjev GAL 18V-20, 100-delni pribor, L-CASE Pick&Click.

### Tehnični opis

Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	13 mm
Največji vrtilni moment v mehko	28 Nm
Masa brez akumulatorja	5,39 kg
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

Izvedba motorja	Brez ščetk
Maksimalni vrtilni moment v trdo	55 Nm
Napetost akumulatorja	18 V
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Vrsta izdelka	Udarni vrtilni vijačniki