

Ploščati magnet z natančno mero, AlNiCo, Ø: 13mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085925 13
GTIN	2050000965111
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Oklopljeno ploščato prijemalo z magnetnim jedrom iz AlNiCo.
- Toleranca prilega na zunanji Ø h6.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 220 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Tehnični opis

Višina	18 mm
Ø	13 mm
Površina materiala	pocinkano
Nazivna sila držanja	10 N
Maksimalna temperaturna odpornost	220 °C
Maks. mera skrajšanja zadaj	7 mm
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Paličasti prijemalni magnet

