

Garant**Groborezni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, Ø js12 DC: 9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	192400 9
GTIN	4045197105905
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:****Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.**

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Univerzalni rezkarji za obodno ali potopno rezkanje in stranskim pomikom.**Prednosti:**V primerjavi z večrezilnimi rezkarji **ugodnejše odvajanje odrezkov zaradi večjih utorov za odrezke.****Tehnični opis**

Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,015 mm
Število zob Z	3
Širina posnetja vogala pri 45°	0,4 mm
Ø rezila D_c	9 mm
Ø držala D_s	10 mm
Celotna dolžina L	69 mm
Dolžina rezil L_c	19 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	js12
Kot spirale	25 stopinj

Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NR
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	23 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	23 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		