

Garant**Groborezni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, Ø js14 DC: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	192520 12
GTIN	4045197106674
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:****Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.**

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

- **Prostorni, fino brušeni utori za odrezke.**
- **Specialni cepilni kot za aluminij in nž-kovine.**

Prednosti:Veliki prostori za odrezke so primerni za **veliki volumen odrezovanja**.**Tehnični opis**

Ø rezila D_c	12 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,5 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,05 mm
Število zob Z	3
Ø držala D_s	12 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Dolžina rezil L_c	53 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	js14
Kot spirale	36 stopinj

Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	WR
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	138 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	9 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		