

**rapid****Boben za cev, ohišje iz jeklene pločevine, Tip: 15SCS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080076 15SCS
GTIN	4030704094049
Razred artikla	08A

**Opis****Izvedba:**

Navijalnik gibljive cevi z **vodeno** in s pomočjo obstojnih vzmeti delujočo **avtomatiko za odvijanje in navijanje kabla z večkratnim zaskokom na obrat**.

Odprt navijalnik gibljive cevi v izvedbi **iz lakirane, delno pocinkane jeklene pločevine s spremenljivim iztokom** in robustno **gumijasto cevjo**. S patentirano, nadzorovano navijalno avtomatiko SCS za preprečevanje materialnih in telesnih poškodb.

**Uporaba:**

Primerna za zrak, vodo, olje, dizel.

Boljša ergonomičnost zaradi dela z razbremenjenim kablom, red in preprečevanje nevarnosti nesreč in poškodb zaradi na tleh ležečih cevi.

**Tehnični opis**

Vhodni priključek	1/2 col
Uporabna dolžina cevi	15 m
Maksimalni obratovalni tlak	50 bar
Izhodni priključek	1/2 col

Material ohišja	Jeklena pločevina, lakirana
Navijalna avtomatika SCS	da
Višina ohišja	494 mm
Globina ohišja	180 mm
Širina ohišja	470 mm
Vrsta izdelka	Navijalnik gibljive cevi