

Ploščati magnet z natančno mero, SmCo₅, Ø: 13mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 085928 13 |
| GTIN | 2050000965166 |
| Razred artikla | 08Q |

Opis

Izvedba:

- Oklopljeno ploščato prijemalo s s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
- Toleranca prilega na zunanji Ø h6.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 200 °C.
- Površina je pocinkana, magnetno jedro iz samarija in kobalta (SmCo₅).

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Maksimalna temperaturna odpornost | 200 °C |
| Ø | 13 mm |
| Višina | 20 mm |
| Nazivna sila držanja | 60 N |
| Maks. mera skrajšanja zadaj | 6 mm |
| Površina materiala | nikelj |
| Material magnetnega jedra | SmCo ₅ |
| Vrsta izdelka | Paličasti prijemalni magnet |

