

Ploščati magnet brez navoja, Neodim, Ø: 6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085923 6
GTIN	2050001735768
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Tehnični opis

Nazivna sila držanja	5 N
Višina	4,5 mm
Površina materiala	pocinkano
Maksimalna temperaturna odpornost	80 °C
Ø	6 mm
Masa	1 g
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

