

Garant**Groborezni rezkar, neprevlečeni, Ø js12 DC: 16mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 192480 16 |
| GTIN | 4045197106438 |
| Razred artikla | 11W |

Opis**Izvedba:****Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.**

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Univerzalni rezkarji za obodno ali potopno rezkanje in stranskim pomikom.**Tehnični opis**

| | |
|---|--------------------------------|
| Število zob Z | 3 |
| Ø rezila D _c | 16 mm |
| Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ² | 0,025 mm |
| Ø držala D _s | 16 mm |
| Celotna dolžina L | 123 mm |
| Dolžina rezil L _c | 63 mm |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Držalo | DIN 1835 B s h6 |
| Toleranca nazivnega Ø | js12 |
| Kot spirale | 25 stopinj |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS Co 8 |
| Standard | DIN 844 B |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Profil rezkanja | NR |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 83 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 28 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 23 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno | 23 m/min | P |
| GG(G) | pogojno primerno | 23 m/min | K |
| CuZn | pogojno primerno | 55 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |