

Garant
Groborezni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, Ø js14 DC: 22mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	192520 22
GTIN	4045197106728
Razred artikla	11W

Opis
Izvedba:
Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

- **Prostorni, fino brušeni utori za odrezke.**
- **Specialni cepilni kot za aluminij in nž-kovine.**

Prednosti:

 Veliki prostori za odrezke so primerni za **veliki volumen odrezovanja**.

Tehnični opis

Širina posnetja vogala pri 45°	0,5 mm
Število zob Z	3
Ø rezila D _c	22 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,08 mm
Ø držala D _s	20 mm
Celotna dolžina L	141 mm
Dolžina rezil L _c	75 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	js14
Kot spirale	36 stopinj

Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	WR
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	138 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	9 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		