

**Magnetni kotnik s fiksnim kotom 90°, Ferit, Tip: 973****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085954 973
GTIN	2050000965517
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

Toleranca kota  $\pm 0,05/100$  mm. Z dvema dodatnima odrivnima ročicama.

**Uporaba:**

Za vpenjanje komponent pod pravim kotom 90° iz za pripravo pri montažnih delih in varjenju.

**Tehnični opis**

Nazivna sila držanja	2000 N
Višina	300 mm
Dolžina	300 mm
Tip	973
Območje nastavljanja kota	90 stopinj
Širina	35 mm
Masa	4,7 kg
Material magnetnega jedra	Ferit

Vrsta izdelka

Magnetni kotnik