

HOLEX**Garnitura paličastih magnetov 2-delna, AlNiCo, Ø × dolžina: 8X25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085936 8X25
GTIN	4045197372673
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

- Cilindrična oblika, oznaka enakih polov (z zarezo).
- Magnetni material je temperaturno obstojen do maks. 550 °C (lak do 100 °C).
- Palice se lahko podaljšajo z zlaganjem eno za drugo.

Tehnični opis

Dolžina	25 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	550 °C
Ø	8 mm
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Palični magnet