

HOLEX**Magnet v obliki gumba z zaščitno ploščo, AlNiCo, Ø: 19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085946 19
GTIN	4045197372895
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

- Okrogli magnet z deljeno pritrdilno površino in izvrtino.
- Magnetni material je temperaturno obstojen do največ 550 °C.

Uporaba:

- Za vgradnjo v merilne naprave s kazalcem.
- Za pritrditev majhnih kovinskih predmetov.

Tehnični opis

Nazivna sila držanja	19 N
Ø	19 mm
Višina	12,7 mm
Ø pritrdilne izvrtine	4,8 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	550 °C
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Gumbasti magnet

