

Ploščati magnet brez navoja, Neodim, Ø: 8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085923 8
GTIN	2050001737557
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Tehnični opis

Maksimalna temperaturna odpornost	80 °C
Površina materiala	pocinkano
Nazivna sila držanja	13 N
Masa	1,8 g
Višina	4,5 mm
Ø	8 mm
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

