



Magnetno držalo, AlNiCo, Tip: 925



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085956 925
GTIN	2050000965470
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

Brezstopenjsko regulirana magnetna sila. Držalo ima **6 magnetnih površin:**

3 ploščate in 3 v V-obliki, ki so nastavljene na kot 120°.

Uporaba:

Za čvrsto, togo podpiranje ploščatih in okroglih komponent (\varnothing cevi do 76 mm) pod različnimi nakloni.

Tehnični opis

Dolžina	108 mm
Širina	108 mm
Tip	925
Maksimalna nazivna držalna sila	1000 N
Višina	140 mm
Masa	5,7 kg
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Magnetno držalo

