

Garant**Groborezni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, Ø k12 DC: 13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	192600 13
GTIN	4045197107008
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami. Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.

Do vel. 20 geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Tehnični opis

Število zob Z	4
Ø rezila D _c	13 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,5 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,021 mm
Ø držala D _s	12 mm
Celotna dolžina L	83 mm
Dolžina rezil L _c	26 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k12
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NR
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		