



Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena, Zev ključa: 13mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614828 13
GTIN	4062406649777
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva.

Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa	13 mm
Višina zeva h ₁	6 mm
Višina obroča h ₂	9,2 mm
Mere zeva ključa	metrični
Ø obroča D	26,4 mm
Dolžina ključa L	179 mm
Širina zeva b	27,9 mm
Položaj obroča	15 stopinj
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Raglja, dvosmerna	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ