



Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo v torbici dvosmerna 15° zakrivljena, Število ključev: 10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614838 10
GTIN	4062406649852
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod.

Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva.

Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

V praktični tekstilni rolo-torbici.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 ključ art. 614828 v velikostih 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Tehnični opis

Število ključev	10
Položaj obroča	15 stopinj
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Mere zeva ključa	metrični

Raglja, dvosmerna	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Viličasti ključ/obročni ključ z ragljodvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 8 mm	614828 8
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljodvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 9 mm	614828 9
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljodvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 10 mm	614828 10
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljodvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 11 mm	614828 11
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljodvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 13 mm	614828 13
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljodvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 14 mm	614828 14
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljodvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 16 mm	614828 16
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljodvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 17 mm	614828 17
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljodvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 18 mm	614828 18
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljodvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 19 mm	614828 19