

**HOLEX****Garnitura paličastih magnetov 2-delna, AlNiCo, Ø × dolžina: 10X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085936 10X30
GTIN	4045197372703
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

- Cilindrična oblika, oznaka enakih polov (z zarezo).
- Magnetni material je temperaturno obstojen do maks. 550 °C (lak do 100 °C).
- Palice se lahko podaljšajo z zlaganjem eno za drugo.

**Tehnični opis**

Dolžina	30 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	550 °C
Ø	10 mm
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Palični magnet