



## Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 10Mmm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 192650 10M    |
| GTIN                  | 4045197107510 |
| Razred artikla        | 12W           |

### Opis

#### Izvedba:

#### Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.

Do vel. 20 geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.

Vel. 6M do 25M – **MID-rezkar**: mere po **tovarniškem standardu**, ki so **med** DIN 844 **kratki** in DIN 844 **dolgi**.

Cenovno ugodna alternativa.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: js12

Število zob Z: 4

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 1835 B s h6

Število zob Z: 4

Dolžina rezil  $L_c$ : 35 mm

Celotna dolžina L: 84 mm

Ø držala  $D_s$ : 10 mm

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,4 mm

Podajanje  $f_z$  za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,014 mm

### Tehnični opis

|  |          |
|--|----------|
| Širina posnetja vogala pri 45°                                     | 0,4 mm   |
| Ø rezila $D_c$   | 10 mm    |
| Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,014 mm |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Število zob Z                | 4                              |
| Ø držala D <sub>s</sub>      | 10 mm                          |
| Celotna dolžina L            | 84 mm                          |
| Dolžina rezil L <sub>c</sub> | 35 mm                          |
| Smer pristavljanja           | vodoravno, poševno in navpično |
| Držalo                       | DIN 1835 B s h6                |
| Toleranca nazivnega Ø        | js12                           |
| Kot spirale                  | 30 stopinj                     |
| Kot posnetja roba            | 45 stopinj                     |
| Prevleka                     | TiAlN                          |
| Rezalni material             | HSS Co 8                       |
| Standard                     | DIN 844 B                      |
| Profil rezkanja              | NR                             |
| z notranjim hlajenjem        | ne                             |
| Barvni prstan                | brez                           |
| Vrsta izdelka                | Kotni rezkar                   |

## Uporabniški podatki

|                              | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki)          | pogojno primerno | 120 m/min      | N          |
| Jeklo < 500 N/mm             | primerno         | 78 m/min       | P          |
| Jeklo < 750 N/mm             | primerno         | 55 m/min       | P          |
| Jeklo < 900 N/mm             | primerno         | 55 m/min       | P          |
| Jeklo < 1100 N/mm            | primerno         | 29 m/min       | P          |
| Jeklo < 1400 N/mm            | pogojno primerno | 25 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno         | 17 m/min       | M          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | pogojno primerno | 14 m/min       | M          |
| GG(G)                        | pogojno primerno | 46 m/min       | K          |
| CuZn                         | pogojno primerno | 92 m/min       | N          |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Uni         | primerno         |
| mokro maks. | primerno         |
| suho        | pogojno primerno |