

**Garant****Groborezni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, Ø k12 DC: 30mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 192600 30     |
| GTIN                  | 4045197107138 |
| Razred artikla        | 11W           |

**Opis****Izvedba:**

**Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.** Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.

Do vel. 20 geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

**Tehnični opis**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Število zob Z   | 5                    |
| Ø rezila D <sub>c</sub>   | 30 mm                |
| Širina posnetja vogala pri 45°  | 0,5 mm               |
| Podajanje f <sub>z</sub> za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,031 mm             |
| Ø držala D <sub>s</sub>   | 25 mm                |
| Celotna dolžina L   | 121 mm               |
| Dolžina rezil L <sub>c</sub>  | 45 mm                |
| Smer pristavljanja  | vodoravno in poševno |
| Držalo  | DIN 1835 B s h6      |
| Toleranca nazivnega Ø   | k12                  |
| Kot spirale   | 30 stopinj           |
| Kot posnetja roba   | 45 stopinj           |
| Prevleka  | neprevlečeni         |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Rezalni material      | HSS Co 8     |
| Standard              | DIN 844 B    |
| Profil rezkanja       | NR           |
| z notranjim hlajenjem | ne           |
| Barvni prstan         | brez         |
| Vrsta izdelka         | Kotni rezkar |

### Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 83 m/min       | N          |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         | 30 m/min       | P          |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         | 25 m/min       | P          |
| Jeklo < 900 N/mm    | primerno         | 25 m/min       | P          |
| Jeklo < 1100 N/mm   | pogojno primerno | 12 m/min       | P          |
| GG(G)               | pogojno primerno | 23 m/min       | K          |
| Uni                 | primerno         |                |            |
| mokro maks.         | primerno         |                |            |