

Garant**Groborezni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, Ø k12 DC: 7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	192600 7
GTIN	4045197106940
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami. Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.

Do vel. 20 geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Tehnični opis

Širina posnetja vogala pri 45°	0,5 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,006 mm
Ø rezila D_c	7 mm
Število zob Z	4
Ø držala D_s	10 mm
Celotna dolžina L	66 mm
Dolžina rezil L_c	16 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k12
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NR
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		