

**HOLEX****Magnet v obliki gumba z zaščitno ploščo, AlNiCo, Ø: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085946 25
GTIN	4045197372918
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

- Okrogli magnet z deljeno pritrdilno površino in izvrtino.
- Magnetni material je temperaturno obstojen do največ 550 °C.

**Uporaba:**

- Za vgradnjo v merilne naprave s kazalcem.
- Za pritrditev majhnih kovinskih predmetov.

**Tehnični opis**

Ø pritrdilne izvrtine	4,8 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	550 °C
Višina	15,9 mm
Ø	25 mm
Nazivna sila držanja	34 N
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Gumbasti magnet

