

**Garant****Groborezni rezkar HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	192541 10
GTIN	4045197547538
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:****Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.**

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

- **Prostorni, fino brušeni utori za odrezke.**
- **Specialni cepilni kot za aluminij in nž-kovine.**

Za najvišje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja.

**Prednosti:**Veliki prostori za odrezke so primerni **za veliki volumen odrezovanja.****Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,04 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,5 mm
Ø rezila $D_c$	10 mm
Število zob Z	3
Ø držala $D_s$	10 mm
Celotna dolžina L	95 mm
Dolžina rezil $L_c$	45 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	js14

Kot spirale	36 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS PM
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	WR
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	138 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	23 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		