

Ploščati magnet z natančno mero, AlNiCo, Ø: 25mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085925 25
GTIN	2050000964831
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Oklopljeno ploščato prijemalo z magnetnim jedrom iz AlNiCo.
- Toleranca prilega na zunanji Ø h6.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 220 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Tehnični opis

Površina materiala	pocinkano
Maksimalna temperaturna odpornost	220 °C
Ø	25 mm
Višina	30 mm
Maks. mera skrajšanja zadaj	5 mm
Nazivna sila držanja	80 N
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Paličasti prijemalni magnet

