

**Garant****Groborezni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, Ø k12 DC: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	192600 22
GTIN	4045197107084
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

**Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.** Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.

Do vel. 20 geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	22 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,031 mm
Širina posnetja vogala pri $45^\circ$	0,5 mm
Število zob Z	5
Ø držala $D_s$	20 mm
Celotna dolžina L	104 mm
Dolžina rezil $L_c$	38 mm
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k12
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NR
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		