

## Ploščati magnet brez navoja, Neodim, Ø: 10mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085923 10
GTIN	2050001737564
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.</b>**

#### Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

### Tehnični opis

Ø	10 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	80 °C
Višina	4,5 mm
Masa	2,5 g
Površina materiala	pocinkano
Nazivna sila držanja	25 N
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

