

Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, SmCo₅, Ø: 8mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085922 8
GTIN	2050000964947
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 200 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz samarija in kobalta (SmCo₅).**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Napotek:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

Tehnični opis

Masa	3,6 g
Površina materiala	pocinkano
Nazivna sila držanja	11 N
Ø	8 mm
Višina	4,5 mm
Navoj	M3 mm
Višina z navojem	11,5 mm
Puša z navojem	da

Maksimalna temperaturna odpornost	200 °C
Material magnetnega jedra	SmCo ₅
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

Pribor

Kavelj za privijačenje z zunanjim navojem.10-delne Navoj M3	085921 M3
---	-----------