

## Ploščati magnet z natančno mero, Neodim, Ø: 32mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085929 32
GTIN	2050001737540
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

- Oklopljeno ploščato prijemalo s s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
- Toleranca prilaga na zunanji Ø h6.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.
- Magnetno jedro iz neodima.

#### Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

### Tehnični opis

Ø	32 mm
Maks. mera skrajšanja zadaj	5 mm
Nazivna sila držanja	700 N
Površina materiala	nikelj
Višina	40 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	80 °C
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Paličasti prijemalni magnet

