



## Akumulatorski vijačnik v obliki pištole, Tip: CLBP08Q



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	071143 CLBP08Q
GTIN	697099651550
Razred artikla	03S

### Opis

#### Izvedba:

Brezžična montažna orodja Cleco® CellClutch™ so inteligentna in obenem preprosta za uporabo ter na montažno linijo s klasično funkcijo štetja prinašajo možnost programiranja. Preciznost in natančnost ponovitve z vrednostjo CMK > 1,67 (pri toleranci ±10 % v skladu z ISO 5393).

- **Preprosta možnost programiranja: programirajte števila vrtljajev in večstopenjska vijačenja, da preprečite napake in izboljšate produktivnost.**
- **Uveljavljena spojka Cleco: ponuja zanesljivost in dolgo življenjsko dobo v proizvodni liniji.**
- **Lučka za prikaz stanja za upravljanje: barvni prikaz za stanje vijačenja in števila paketov.**
- **Večbarvna lučka LED: delovna svetilka za dodatno povratno informacijo za upravljanje „v redu/ni v redu“ pri hkratni osvetlitvi vašega obdelovanca.**
- **Strategije vijačenja z možnostjo programiranja: odpravite možnosti za poškodbe navoja in napake pri vijačenju s števili vrtljajev in strategijami, ki jih je mogoče programirati.**
- **Enotna baterijska platforma.**

#### Obseg dobave:

Brez akumulatorjev in brez polnilnika akumulatorjev.

#### Napotek:

Primerne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073827 vel. MB18; 073816 vel. MB18 ter pod art. 073840. Za nastavitev vrtilnega momenta je potrebna naprava za predhodno nastavitev, to najdete od art. 654381 naprej.

## Tehnični opis

Vpenjalo za orodje	Hitrovpenjalna glava
Dolžina	213,5 mm
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Masa brez akumulatorja	1,04 kg
Maksimalno število vrtljajev	985 min <sup>-1</sup>
Mere vpenjala za orodja	1/4 col
Maksimalni vrtilni moment	8 Nm
Napetost akumulatorja	18 V
Višina	209 mm
Napajanje	Akumulatorska
Območje vrtilnega momenta	2,1 - 8 Nm
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)