



Akumulatorski kotni vijačnik, Tip: CLBA303



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	071142 CLBA303
GTIN	697099651512
Razred artikla	03S

Opis

Izvedba:

Brezžična montažna orodja Cleco® CellClutch™ so inteligentna in obenem preprosta za uporabo ter na montažno linijo s klasično funkcijo štetja prinašajo možnost programiranja. Preciznost in natančnost ponovitve z vrednostjo CMK > 1,67 (pri toleranci ±10 % v skladu z ISO 5393).

- **Preprosta možnost programiranja: programirajte števila vrtljajev in večstopenjska vijačenja, da preprečite napake in izboljšate produktivnost.**
- **Uveljavljena spojka Cleco: ponuja zanesljivost in dolgo življenjsko dobo v proizvodni liniji.**
- **Lučka za prikaz stanja za upravljanje: barvni prikaz za stanje vijačenja in števila paketov.**
- **Večbarvna lučka LED: delovna svetilka za dodatno povratno informacijo za upravljanje „v redu/ni v redu“ pri hkratni osvetlitvi vašega obdelovanca.**
- **Strategije vijačenja z možnostjo programiranja: odpravite možnosti za poškodbe navoja in napake pri vijačenju s števili vrtljajev in strategijami, ki jih je mogoče programirati.**
- **Enotna baterijska platforma.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorjev in brez polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Primerne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073827 vel. MB18; 073816 vel. MB18 ter pod art. 073840. Za nastavitev vrtilnega momenta je potrebna naprava za predhodno nastavitev, to najdete od art. 654381 naprej.

Tehnični opis

Območje števila vrtljajev	26 - 255 min ⁻¹
Profil vpenjala za orodje	4-kotnik
Višina	76 mm
Mere vpenjala za orodja	3/8 col
Napajanje	Akumulatorska
Napetost akumulatorja	18 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Dolžina	492 mm
Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Masa brez akumulatorja	1,73 kg
Območje vrtilnega momenta	8,3 - 30 Nm
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)