



Akumulatorski vijačnik v obliki pištole, Tip: CLBP04Q



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	071143 CLBP04Q
GTIN	697099651543
Razred artikla	03S

Opis

Izvedba:

Brezžična montažna orodja Cleco® CellClutch™ so inteligentna in obenem preprosta za uporabo ter na montažno linijo s klasično funkcijo štetja prinašajo možnost programiranja. Preciznost in natančnost ponovitve z vrednostjo CMK > 1,67 (pri toleranci ±10 % v skladu z ISO 5393).

- **Preprosta možnost programiranja: programirajte števila vrtljajev in večstopenjska vijačenja, da preprečite napake in izboljšate produktivnost.**
- **Uveljavljena spojka Cleco: ponuja zanesljivost in dolgo življenjsko dobo v proizvodni liniji.**
- **Lučka za prikaz stanja za upravljanje: barvni prikaz za stanje vijačenja in števila paketov.**
- **Večbarvna lučka LED: delovna svetilka za dodatno povratno informacijo za upravljanje „v redu/ni v redu“ pri hkratni osvetlitvi vašega obdelovanca.**
- **Strategije vijačenja z možnostjo programiranja: odpravite možnosti za poškodbe navoja in napake pri vijačenju s števili vrtljajev in strategijami, ki jih je mogoče programirati.**
- **Enotna baterijska platforma.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorjev in brez polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Primerne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073827 vel. MB18; 073816 vel. MB18 ter pod art. 073840. Za nastavitev vrtilnega momenta je potrebna naprava za predhodno nastavitev, to najdete od art. 654381 naprej.

Tehnični opis

Napajanje	Akumulatorska
Vpenjalo za orodje	Hitrovpenjalna glava
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Višina	209 mm
Maksimalno število vrtljajev	1770 min ⁻¹
Mere vpenjala za orodja	1/4 col
Dolžina	213,5 mm
Maksimalni vrtilni moment	4 Nm
Masa brez akumulatorja	1,04 kg
Napetost akumulatorja	18 V
Območje vrtilnega momenta	1,1 - 4 Nm
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)