

HOLEX**Magnet v obliki gumba z zaščitno ploščo, AlNiCo, Ø: 32mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 085946 32 |
| GTIN | 4045197608604 |
| Razred artikla | 02A |

Opis**Izvedba:**

- Okrogli magnet z deljeno pritrtilno površino in izvrtino.
- Magnetni material je temperaturno obstojen do največ 550 °C.

Uporaba:

- Za vgradnjo v merilne naprave s kazalcem.
- Za pritrnitev majhnih kovinskih predmetov.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ø | 32 mm |
| Nazivna sila držanja | 48 N |
| Ø pritrtilne izvrtine | 7,1 mm |
| Višina | 25,4 mm |
| Maksimalna temperaturna odpornost | 550 °C |
| Material magnetnega jedra | AlNiCo |
| Vrsta izdelka | Gumbasti magnet |

