

Ploščati magnet z natančno mero, SmCo₅, Ø: 32mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

085928 32

GTIN

2050000965197

Razred artikla

08Q

Opis**Izvedba:**

- Oklopljeno ploščato prijemalo s s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
- Toleranca prilega na zunanji Ø h6.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 200 °C.
- Površina je pocinkana, magnetno jedro iz samarija in kobalta (SmCo₅).

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Tehnični opis

Nazivna sila držanja	600 N
Ø	32 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	200 °C
Višina	40 mm
Maks. mera skrajšanja zadaj	5 mm
Površina materiala	nikelj
Material magnetnega jedra	SmCo ₅
Vrsta izdelka	Paličasti prijemalni magnet

