



Groborezni rezkar, TiAlN, Ø DC: 8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	192850 8
GTIN	4045197108210
Razred artikla	12W

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Cenovno ugodna alternativa.

Tehnični opis

Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,014 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm
Ø rezila D_c	8 mm
Število zob Z	3
Ø držala D_s	10 mm
Celotna dolžina L	69 mm
Dolžina rezil L_c	19 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	js12
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	TiAlN

Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844
Profil rezkanja	HR
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	78 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	55 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	17 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	92 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		