


Garant UNILINE

FIRST AID Wall Opremljeno, s kolesi, Tip: AT**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	978010 AT
GTIN	4062406755461
Razred artikla	90N

Opis**Izvedba:**

Kompletna mobilna garnitura za pripravo garnitur za prvo pomoč. Zelo stabilen nosilni steber z dvojno steno iz jeklene pločevine, obojestransko uporabne luknjaste stene s \square 9x9 mm v rastru 37 mm za namestitvev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. Stabilna antracitna talna plošča omogoča preprosto postavitvev in premikanje. S 4 kolesi za zavijanje s \varnothing 125 mm, od tega 2 z zavoro. Vklj. z garnituro za prvo pomoč art. 978051 vel. AT

Obseg dobave:

UNI Wall s kolesi art. 955451 vel. M; označevalna tabla za UNI Wall art. 955453 vel. GREEN; piktogram UNI Line art. 955474 vel. FIRSAID.

Lakiranje:

Dvobarvno **prašno lakiranje**, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. **Konfiguracija ni možna.**

Tehnični opis

Širina	600 mm
Globina	750 mm
Nosilnost	75 kg

Ø koles	125 mm
Uporabna širina	600 mm
Serija	Wall
Višina	2067 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Masa	69 kg
Vrsta izdelka	Postaja za prvo pomoč

Pribor

UNI Wallna kolesih Tip M	955451 M
Kovček za prvo pomoč DOMINOza delavnice Država AT	098492 AT
Držalo orodij Easyfix 90° Uporabna globina 100 mm	955565 100
Držalo za podajalno škatlo Easyfix Tip 1	955580 1
Držalo s trakom Easyfix Tip 2	955765 2
Kovček za prvo pomoč Multi Tip 1	098497 1
UNI Wallstacionarno Tip M	955450 M
Dopolnilna garnitura Tip 3	098495 3
Piktogram UNI Line Tip FIRSTAD	955474 FIRSTAD
Nastavek z oznako zaUNI Wall M Tip GREEN	955453 GREEN
Klarsichtwender Tip 1	956815 1
Garnitura koles za UNI Line, 4-delna Tip 1	955459 1
Pritrdilna plošča z vložkom iz umetne mase Tip 1	955827 1
Držalo orodij Easyfix 90° Uporabna globina 150 mm	955565 150
Postaja za prvo pomoč, za očiCombibox	098579
Garnitura vložkov iz umetne mase in vijakov Tip 4	955824 4
Škatla iz umetne mase Easyfix Širina 296 mm	955790 296