

Garant GRIDLINE

**Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 26×16G, Prednja višina/tip predala: 125/1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950234 125/1
GTIN	4062406667689
Razred artikla	91F

**Opis****Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 26×16G.

**Primerno za:**

Predali 26×16G.

**Vsebina:**

Garnitura robnih letev art. 951560: 1 × vel. 125  
Pregradne letve art. 951510: 5 × vel. 125  
Vtična pregradna ploščica art. 951741: 10 × vel. 125  
Vtična pregradna ploščica art. 951751: 5 × vel. 125

**Tehnični opis**

Uporabna površina predalov v G	26×16
za predal s prednjo višino	125 mm
za predale z uporabno globino v G	16
Višina	100 mm
za predale z uporabno širino v G	26
Značilnost blagovnega imena	26×16G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

---

**Pribor**

Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 125 mm

951560 125

Vtične pregradne ploščice,širina 5G za predal s prednjo višino 125 mm

951751 125

Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 125 mm

951510 125

Vtične pregradne ploščice,širina 4G za predal s prednjo višino 125 mm

951741 125